

TEKNOCOAT AQUA 1878-63

Lakier wodorozcieńczalny

Przemysłowe zabezpieczanie powierzchni mebli oraz innych powierzchni drewnianych.



Lakier szybkoschnący tworzący twardą powłokę, o wysokiej wytrzymałości i dobrych właściwościach przy składowaniu.

TEST NA MEBLACH:

Zgodność z wymogami w kategoriach 1, 2, 3, (4) i (5). Wyniki testu na powierzchni będą się różnić w zależności od gatunku drewna. Istnieje możliwość zamówienia osobnego testu do mebli.



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Meble, Kuchnie, Drzwi wewnętrzne, Sufity, Panele, Listwy
Zalecane podłoże	Płyty wiórowe, MDF, Drewno miękkie, Drewno twarde, HDF, Masonit
Zawartość części stałych	34-36 % wagowo
Lotne związki organiczne (LZO)	Około 39 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać różnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Połysk (60°)	Około 20
Gęstość	1,03-1,06 kg/l
Przechowywanie	Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż +30 °C. Okres trwałości podany na etykiecie. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metoda nanoszenia	Natrysk konwencjonalny, Zanurzenie
Zalecana ilość do nałożenia	2 x 100 g/m ²
Nanoszenie	Przed użyciem dokładnie wymieszać.
Warunki podczas malowania	Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +18 °C - + 22 °C. W celu oceny warunków wentylacji prosimy o kontakt z konsultantem Teknos. Podczas zastosowania do ciemnego drewna lakiery na bazie wody mogą wykazywać mniejszy „połysk i głębię” niż lakiery na bazie rozpuszczalnika.

Czasy schnięcia	+20 °C / 60% RH
- do składowania	Około 1 godzina
- odpowiednie do szlifowania	Około 45 min.
- suszenie wymuszone	+40 °C / 60% RH: - do składowania: około 30 min. - odpowiednie do szlifowania: około 15 min.
Czasy schnięcia oparte są o ilość 100 g mokrego lakieru nałożonego na m ² przy skutecznej wentylacji. W przypadku suszenia wymuszonego, elementy przed składowaniem należy schłodzić do temperatury +25 °C.	
Metoda suszenia	Na powietrzu, w tunelu suszarniczym.
Czyszczenie	Woda, TEKNOCLEAN 1949-00.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

**Środki bezpieczeństwa i środki
ostrożności**

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.